



EIGENSCHAFTEN

- hohe Warmformbeständigkeit
- sehr niedriger Ausdehnungskoeffizient

ANWENDUNGEN

- Vorrichtungen und Lehren, Ur- und Kopiermodelle
- Kleinserien und Versuchswerkzeuge (z.B. Tiefzieh- und Schäumformen)
- Badmodelle mit hoher mechanischer Beanspruchung
- Gießereimodelle mit hoher mechanischer Beanspruchung
- Laminiermodelle



TECHNISCHE DATEN

Farbe	elfenbein	optisch
Wärmeausdehnungskoeffizient	ca. $50 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	DIN 53752-B
Temperaturbeständigkeit	ca. 75 °C	ISO 75
Shore D	ca. 80	ISO 868
Druckfestigkeit	ca. 70 N/mm ²	DIN 53421
Biegefestigkeit	ca. 65 N/mm ²	ISO 178
Dichte	ca. 1,20 g/cm ³	ISO 845
Abrieb (bei definierter Beanspruchung)	ca. 580 mm ³	DIN ISO 4649
Brandschutzklasse	-	
Stromleitung / Durchgangswiderstand	ca. $\Omega \times \text{cm}$	IEC 93
Kerbschlagzähigkeit	ca. 15,4 kJ/m ²	ISO 179-1
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,24 W/mk	DIN 52612

- Enthält keine Halogene, Weichmacher oder Lösungsmittel
- FCKW-frei hergestellt
- Physiologisch unbedenklich

STANDARDABMESSUNGEN

1.200	400	50	mm
1.200	400	75	mm
1.200	400	100	mm
1.200	400	150	mm

Deckflächen planparallel bearbeitet.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

LAGERUNG UND TRANSPORT

NECURON®-Platten sollten flach an einem trockenen Ort gelagert werden bei einer Temperatur zwischen 18°C und 25°C. Starke Temperaturschwankungen sollten sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport vermieden werden.



VERARBEITUNG

Kleber	Farbe	Mischungsverhältnis Gewichtsteile	Topfzeit bei 20°C in Minuten	Aushärtezeit bei 20°C in Stunden
NECURON® K8N	bernstein	1:0,5	10	5
NECURON® K8T	bernstein	1:0,2	30	18

oder im Modellbau übliche und kompatible Kleber/Harze oder Spachtelmassen.
Der Kunde hat zu prüfen, ob die Platten rechtwinkelig und planparallel sind, um eine gute Klebefuge zu gewährleisten.

BEARBEITUNG

Bearbeitungstemperatur: 20°C - 25°C
Werkzeuge: Metallbearbeitungswerkzeuge mit guter Spanabführung

FRÄSPARAMETER

Werkzeugtyp	SCHRUPPEN	SCHLICHTEN
	Schichtfräser d=80mm	Schichtfräser d=80mm
Werkzeugdurchmesser [d] (mm)	80	80
Schnittgeschw. [Vc] (m/sek)	50	50
Drehzahl [n] (1/min)	12000	8000
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	6	7,5
Zahnvorschub [fz] (mm)	0,13	0,13
Anzahl Zähne [z]	4	4
Schnitttiefe [a _s] (mm)	2,5	0,5
Messerschlaglänge [f _{zeff}] (mm)	38	5

NECURON® 1007

- Enthält keine Füllstoffe, welche beim Schleifen gefährliche Stäube freisetzen. Der Staubgehalt der Luft sollte dennoch 6 mg/m³ nicht überschreiten. Die von der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie empfohlenen Schutzmassnahmen sind bei der Verarbeitung zu befolgen.
- Ist im ausgehärteten Zustand kein gefährlicher Stoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Unter Beachtung der örtlichen gesetzlichen Vorschriften sind Abfälle in einer geeigneten, zugelassenen Anlage zu verbrennen oder einer zugelassenen Deponie zuzuführen (EAK 120105).
- Technische Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den zurzeit gültigen Stand der Technik und basieren auf unserer langjährigen Erfahrung. Weiterentwicklungen und Verbesserungen behalten wir uns vor. Aufgrund der Vielseitigkeit der Bearbeitungsmöglichkeiten empfehlen wir in jedem Fall dringend Eigenversuche um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Dieses Datenblatt ist nicht rechtsverbindlich. Die tatsächlichen Spezifikationen und/oder Produktmerkmale können davon abweichen.